



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Cykl Przelączania	1 350
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	942 [CCT of 4200K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	30 °
Strumień Świetlny	4 500 lm
Światłość (Nom)	13 500 cd
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,371
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,366

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	71 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	92
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	75 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	4 500 lm


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	73,2 W
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	120 s
Napięcie (Nom)	90 V
Napięcie (Nom)	90 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie


MASTERColour CDM-R Elite

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	PAR30L
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	6,6 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	6,5 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	74 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	473305
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829165167300
Kod zamówienia	65167300
Materiał Nr (12NC)	928053000630
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291651673
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718291651680



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

