



MASTERColour CDM-R Elite



MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Kompakt, keramisk metallhalogenurladdningslampa med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Varning och Säkerhet

- Använd endast elektroniska driftdon
- Driftdonet måste ha s.k. end-of-life skydd (IEC61167, IEC 62035)
- Om en lampa går sönder är det ytterst osannolikt att det har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna, använd gärna handskar. Lägg dem i en försluten plastpåse och ta den till din lokala återvinningscentral. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information	
Socket	E27
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Driftcykel	1 350
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	942 [CCT of 4200K]
Spridningsvinkel (nom)	30 °
Ljusflöde	4 500 lm
Ljusstyrka (nom)	13 500 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,366
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4200 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	71 lm/W
Färgåtergivningsindex	92
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	75 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	4 500 lm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	73,2 W
Uppvärmningstid till 60 % ljus	120 s
Spänning (nom)	90 V
Spänning (nom)	90 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar


MASTERColour CDM-R Elite

Lampform	PAR30L [PAR 3,75 tum/95 mm, lång]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	6,6 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	6,5 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473305
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
Fullständigt produktnamn	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Måttskiss




Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Full EOC	871829165167300
Beskrivning av lokal kod	8348185
Beställningsnummer	928053000630
Materialnummer (12NC)	928053000630
Lokal kod	8348185
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291651673
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718291651680


Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

