



# MASTERCcolour CDM-R Elite

## MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Kompakt, keramisk damputladningslampe (reflektor) med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E27 [ E27]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [ Universell]
Levetid til 5 % lystap (nom.)	9000 h
Levetid til 10 % lystap (nom.)	10000 h
Levetid til 20 % lystap (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	1350 X
Teknisk belysning	
Fargekode	942 [ CCT av 4200 K]
Spredningsvinkel (nom.)	40 °
Lyskjeglevinkel, teknisk	38 °
Lyskjeglevinkel, teknisk	47 °
Lyskjeglevinkel, teknisk	29 °
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	5200 lm
Lysintensitet (min.)	7350 cd
Lysintensitet (nom.)	9800 cd
Beskrivelse av spredningsvinkel	Bredstrålende [ Flood]
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lumenvedlikehold 12 000 t (nom.)	77 %

Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	90 %
Lumenvedlikehold 4000 t (nom.)	84 %
Lyseffekt ved gjennomsnittlig levetid	4200 lm
Fargepunkt X (nom.)	0,372
Fargepunkt Y (nom.)	0,369
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4200 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	71 lm/W
Fargegjengivelse (min)	89
Fargegjengivelse (nom)	92
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskidelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	75 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	4500 lm

### Drift og elektrisk

Power (Rated) (Nom)	73 W
Forsyningsspenning, tenning (min.)	198 V
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	15 min
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	120 s
Tenningstid (maks.)	30 s
Spenning (maks.)	98 V
Spenning (min.)	82 V

# MASTERColour CDM-R Elite


Spenning (nom.)	90 V
<b>Kontroller og dimming</b>	
Kan dimmes	Nei
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	3 min
<b>Mekanisk og innfatning</b>	
Lyspæreoverflate	Klar (CL)
<b>Godkjenning og bruk</b>	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	6,5 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	80 kWh
<b>Krav til armaturdesign</b>	
Lyspæretemperatur (maks.)	300 °C

Temperatur lyskildefeste (maks.)	200 °C
<b>Produktdata</b>	
Fullstendig produktkode	871829165169700
Produktnavn for bestilling	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D
EAN/UPC – produkt	8718291651697
Bestillingskode	65169700
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
Materialenr. (12NC)	928053100630
Nettovekt (stykk)	0,225 kg

## Warnings and safety

- Kontrollforkoblingen må inkludere sikkerhet mot utfall mot slutten av lyskildens levetid (IEC 61167, IEC 62035)
- Man kan kun anvende elektroniske forkoblinger
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det svært usannsynlig at det har noen som helst innvirkning på helsen din. Hvis en lyskilde går i stykker, luften ut rommet i 30 minutter og samle delene, helst med bruk av handsker. Legg de i en lukket plastpose og ta med til din lokale gjenvinningsstasjon. Bruk ikke støvsuger.

## Målskisse




CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

# MASTERCcolour CDM-R Elite

## Fotometriske data



## Levetid

