



Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

MSR 125 HR 1CT/4

Graças a uma temperatura de cor otimizada e a um índice de composição de cores elevado, a lâmpada MSR Hot Restrike cria a "luz do dia" perfeita em qualquer condição. De igual modo, o design da lâmpada de extremidade única permite a reignição a quente, o que assegura iluminação de tipo luz do dia e está sempre imediatamente disponível uma excelente composição de cores. Incorporam igualmente a tecnologia inovadora P3, desenvolvida pela Philips, a qual permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas e, como tal, prolonga a vida útil e a consistência da emissão de luz de alta qualidade.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	GZX9.5 [GZX9.5]		75 lm/W
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Color rendering index (CRI)	92
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	200 h	Comprimento de oscilação O (Nom.)	4,0 mm
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Código da cor	- [Not Specified]	Consumo de Energia	125 W
Fluxo luminoso (Mín.)	8.000 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	1,9 A
Fluxo Luminoso	9.400 lm		
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	332	Controlos e regulação	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	326	Regulável	Sim
Temperatura de cor correlacionada	6000 K		


Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MSR 125 HR 1CT/4
Nome do produto completo	MSR 125 HR 1CT/4
Código do produto completo	871869641492700
Código de encomenda	41492700
N.º material (12NC)	928060205115


Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696414927
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8718696414934

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 125 HR 1CT/4	17 mm	4,0 mm	38 mm	40 mm	39 mm	77 mm	24 mm	23,5 mm	23 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR 125 HR 1CT/4

