



# MASTER SON PIA Plus



## MASTER SON PIA Plus 70W E27

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité

### Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales                  |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Culot                                   | E27                                  |
| Position de fonctionnement              | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Référence de mesure de flux             | Sphere                               |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 30.000 h                             |
| Données techniques de l'éclairage       |                                      |
| Code couleur                            | 220 [CCT of 2000K]                   |
| Flux lumineux                           | 6.000 lm                             |
| Coordonnée chromatique X                | 0,54                                 |
| Coordonnée chromatique Y                | 0,42                                 |
| Température de couleur corrélée (nom.)  | 1900 K                               |
| Efficacité lumineuse (nominale)         | 83,33 lm/W                           |
| Indice de rendu de couleur (IRC)        | -                                    |
| Fonctionnement et électricité           |                                      |
| Consommation électrique                 | 72,0 W                               |


| Tension (nom.)                     | 90 V         |
|------------------------------------|--------------|
| Tension (nom.)                     | 90 V         |
| Commandes et gradation             |              |
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui          |
| Mécanique et boîtier               |              |
| Finition ampoule                   | Verre traité |
| Forme de la lampe                  | B70          |
| Approbation et application         |              |
| Classe d'efficacité énergétique    | G            |
| Taux de mercure (Hg) (max.)        | 12,2 mg      |
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 12,2 mg      |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 72 kWh       |
| Numéro d'enregistrement EPREL      | 473312       |

# MASTER SON PIA Plus

| Données du produit            |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nom du produit de la commande | MASTER SON PIA Plus 70W E27 |
| Nom de produit complet        | MASTER SON PIA Plus 70W E27 |
| Code EOC                      | 871829118040100             |
| Code de commande              | 8718291180401               |
| Code 12NC                     | 928061009835                |
| Code de commande local        | SONPIAPLUS70W               |


|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Quantité par pack          | 1             |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8718291180401 |
| Conditionnement par carton | 24            |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8718291180418 |

## Schéma dimensionnel




| Product                     | D (max) | C (max) |
|-----------------------------|---------|---------|
| MASTER SON PIA Plus 70W E27 | 71 mm   | 156 mm  |

## Données photométriques




Light Distribution Diagram – MASTER SON PIA Plus 70W E27




Spectral Power Distribution Colour – MASTER SON PIA Plus 70W E27

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram – MASTER SON PIA Plus 70W E27



Life Expectancy Diagram – MASTER SON PIA Plus 70W E27

## MASTER SON PIA Plus

