



# MASTER SON PIA Plus



## MASTER SON PIA Plus 50W E27

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité

### Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	30 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	3 700 lm
Coordonnée chromatique X	0,540
Coordonnée chromatique Y	0,420
Température de couleur corrélée (nom.)	1900 K
Efficacité lumineuse (nominale)	71 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	-

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	52,0 W

Tension (nom.)	85 V
Tension (nom.)	85 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Verre traité
Forme de la lampe	BF70

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	9,8 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	9,8 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	52 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473313


# MASTER SON PIA Plus

## Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER SON PIA Plus 50W E27
Nom de produit complet	MASTER SON PIA Plus 50W E27
Code EOC	871829118038800
Code de commande	18038800
Code 12NC	928061109835



Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291180388
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291180395

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 50W E27	71 mm	156 mm



## Données photométriques



Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 50W E27

Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 50W E27

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 50W E27

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 50W E27

## MASTER SON PIA Plus

