



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

Керамические металлогалогидные лампы с прозрачной трубчатой или матовой овальной внешней лампой, предназначены в качестве более эффективной альтернативы кварцевым металлогалогидным лампам без замены ПРА.

Предупреждение и условия безопасности

- Используются с ПРА, разработанным для ртутных или натриевых ламп высокого давления с внешним ИЗУ
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- Перезагрузка без отключения питания может занимать до 15 минут; поэтому рекомендуется использовать стартеры T15.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	30 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	842 [CCT of 4200K]
Светоотдача	21 400 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	0,371
Координата цветности Y (ном.)	0,366
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4200 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	94 лм/В


Коэффициент цветопередачи (CRI)	88
Длина дуги, О (ном.)	12,4 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	227,0 В
Напряжение (ном.)	127 Вт
Напряжение (ном.)	127 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Материал колбы	Тугоплавкое стекло

MASTERColour CDM MW Eco

Форма колбы	T46
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	F
Содержание ртути (Hg) (макс.)	32 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	32,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	227 kWh
Регистрационный номер EPREL	473314
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40


Полное название продукта	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40
Полный код продукта	871869659681400
Код заказа	928070119230
Материал № (12NC)	928070119230
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696596814
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718696596821

Чертеж размеров




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	47 мм	12,4 мм	157 мм	257 мм

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40




Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40



Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

