



Eco passport

MHN-TD

MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12



Energía

- Power (Rated) (Nom) : 75.0 W
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.) : 76 lm/W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL) : A
- Regulable : No



Sustancia

- Contenido de mercurio (Hg) (nom.) : 11 mg



Duración

- Fallos vida útil hasta 20% (nom.) : 8000 h
- Fallos vida útil hasta 5% (nom.) : 5000 h
- Fallos vida útil hasta 50% (nom.) : 10500 h

Descripción de las especificaciones medioambientales de nuestros productos

En Philips, nos esforzamos por conseguir un mundo más sano y sostenible mediante la innovación. Nuestros esfuerzos por la sostenibilidad han sido reconocidos en todo el mundo y se reflejan, por ejemplo, en nuestra posición preferente continua en índices globales como el Índice de desarrollo sostenible de Dow Jones y el Carbon Disclosure Project. En nuestro proceso de diseño ecológico, nos centramos en la energía, el peso, el reciclaje, el embalaje, las sustancias y la fiabilidad para comprobar y seguir mejorando el rendimiento medioambiental de nuestros productos.

PHILIPS

2018, Diciembre 11
Datos sujetos a cambios
Código de pedido : 21532500