



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

Keramiske damplamper med gjennomiktig rørformet eller belagt ellipseformet ytterpære, skreddersydd for å erstatte og gi høyere ytelse enn kvartsbaserte damplamper med eksisterende forkoblinger.

Warnings and safety

- Til bruk med kontrollutstyr som er utformet for høytrykksvikksølv- eller natriumlamper med ekstern tenner
- Det er svært lite sannsynlig at en lyskilde som går i stykker, kommer til å påvirke helsen din. Hvis en lyskilde går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.
- Varmopstart kan ta opptil 15 minutter, og derfor anbefales T15-tennere.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	30 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	842 [CCT of 4200K]
Lysytelse	32 400 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,371
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,366
Korreleret fargetemperatur (nom)	4200 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	90 lm/W

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	88
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	360,0 W
Spenning (nom.)	118 V
Spenning (nom.)	118 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Belagt glass
Lyspæremateriale	Hardt glass
Lyspæreform	B90

MASTERColour CDM MW Eco

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	48 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	48,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	360 kWh
EPREL-registreringsnummer	473316

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40
Fullstendig produktnavn	MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40
Full EOC	87186965956800


Lokal kodebeskrivelse	3858365
Bestillingskode	928070219830
Materialenr. (12NC)	928070219830
Lokal bestillingskode	3858365
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696595688
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718696595695

Målskisse




Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	91 mm	226 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40



Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40



Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

