



MASTER MHN-FC

MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

Pienikokoinen kaksikantainen kvartsilasinen monimetallilamppu

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	Double Ended
Käyttöasento	P5 [Rinnakkainen +/-5D tai horisontaalinen (HOR)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	12 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	740 [CCT of 4000K]
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	380
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	419
Vastaava värilämpötila (nim.)	4200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	102 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	60
Kaaren pituus O (nim.)	108 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	2 032,0 W
Jännite (nim.)	222 V


Jännite (nim.)	222 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	105 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	2235 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW
Koko tuotenimi	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW
Full EOC	871150021349500
Paikallisen koodin kuvaus	4824864
Tilaukoodi	928070405130
Tuotekoodi (12NC)	928070405130

MASTER MHN-FC

Paikallinen koodi	4824864
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291548195
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1


EAN/UPC – laatikko	8711500213495
--------------------	---------------

Mittapiirros




Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

