



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Keramiska metallhalogenlampor med tubformade eller belagda ellipsformade klara ytterkolvar – skräddarsydda för att ersätta och överträffa kvartsmetallhalogenlampor med befintliga driftdon.

Varning och Säkerhet

- Endast för användning i helt sluten armatur, även vid testning (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- För användning med styrsystem avsett för högtryckskviksilver- eller högtrycksnatriumlampor med extern tändare
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse som du lämnar på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- Varm återtändning kan ta upp till 15 minuter – därför rekommenderas T15-tändare

Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	30 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	842 [CCT of 4200K]
Ljusflöde	20 500 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,366
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4200 K


Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W
Färgåtergivningsindex	89
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	228,5 W
Spänning (nom)	117 V
Spänning (nom)	117 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas

MASTERColour CDM MW Eco

Material i lampan	Härdat glas
Lampform	B90 [B 90 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	32 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	32,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	229 kWh
EPREL-registreringsnummer	473318
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
	E40


Fullständigt produktnamn	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
Full EOC	871869659664700
Beskrivning av lokal kod	8348302
Beställningsnummer	928070419830
Materialnummer (12NC)	928070419830
Lokal kod	8348302
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696596647
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718696596654

Måttskiss




Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91 mm	226 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40




Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40



Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

