



MASTERColour CDM-R

MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT

Dòng đèn phóng điện kèm chóa nhỏ gọn hiệu suất cao với màu sắc ổn định suốt thời gian sử dụng, tạo ánh sáng lung linh sắc nét

Cảnh báo và An toàn

- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC61167, IEC 62035)
- Chỉ sử dụng với bộ điều khiển điện tử. Đèn Color 830 có thể sử dụng bộ điều khiển điện tử.
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	E27 [E27]
Vị trí vận hành	UNIVERSAL [Mọi góc độ (U)]
Chu kỳ bật/tắt	1.050
Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)	12.000 h

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	830 [CCT of 3000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	40 °
Quang thông	4.500 lm
Cường độ sáng (Danh định)	9.500 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Tọa độ màu X (Danh định)	0,427
Tọa độ màu Y (Danh định)	0,397
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	4.500 lm/W

Chỉ số hoàn màu (CRI)	81
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	62 %
Quang thông trong nón 90° (Định mức)	4.100 lm

Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	73,2 W
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	120 s
Điện áp (Danh định)	90 V
Điện áp (Danh định)	90 V

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không


Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt

MASTERColour CDM-R

Hình dạng bóng đèn	PAR30L [PAR 3,75 inch/95mm Dài]
Phê duyệt và ứng dụng	
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	8,3 mg
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	80 kWh
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT
Tên sản phẩm đầy đủ	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT


Mã sản phẩm đầy đủ	871150021174300
Mã đơn hàng	928071200691
Số vật liệu (12NC)	928071200691
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711500211743
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	6
EAN/UPC - Vỏ	8711500211750

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	D	C (max)	C
MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT	97 mm	95 mm	123 mm	120 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT

MASTERC colour CDM-R

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT

