



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Pienikokoinen monimetallilamppu, kaksoisläpivienti (double-pinch)

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	X528
Käyttöasento	P5 [Rinnakkainen +/-5D tai horisontaalinen (HOR)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	842 [CCT of 4200K]
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	366
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	370
Vastaava värilämpötila (nim.)	4200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	92,00 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Kaaren pituus O (nim.)	40,5 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	1 040,0 W
Jännite (nim.)	125 V


Jännite (nim.)	125 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	TD40
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	112 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	1144 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
Koko tuotteen nimi	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
Full EOC	871150020078500
Paikallisen koodin kuvaus	4824766
Tilauuskoodi	928073005130

MASTER MHN-LA

Tuotekoodi (12NC)	928073005130
Paikallinen koodi	4824766
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291548232


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8711500200785

Mittapiirros




Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

