



Eco passport

HPI-T de alta potencia

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4



Energía

- Power (Rated) (Nom) : 1960.0 W
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.) : 96 lm/W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL) : A+
- Regulable : No



Sustancias

- Contenido de mercurio (Hg) (nom.) : 155 mg



Duración

- Fallos vida útil hasta 10% (nom.) : 5500 h
- Fallos vida útil hasta 20% (nom.) : 8000 h
- Fallos vida útil hasta 5% (nom.) : 3000 h
- Fallos vida útil hasta 50% (nom.) : 12000 h

Descripción general de las especificaciones de nuestro producto medioambiental

En Philips, luchamos por lograr un mundo más saludable y sustentable mediante la innovación. Nuestros esfuerzos sustentables son reconocidos a nivel mundial y se ven reflejados, por ejemplo, en nuestra permanente ubicación en los mejores lugares de rankings mundiales como el Índice Dow Jones de sustentabilidad y el Carbon Disclosure Project. En nuestro proceso de diseño ecológico nos enfocamos en Energía, Peso, Reciclaje, Empaque, Sustancias y Confiabilidad para ver y mejorar el desempeño medioambiental de nuestros productos.

PHILIPS

2018, Septiembre 16

Datos sujetos a cambios

Código de pedido : 928073609231