



Halogenuros HPI-T Pro

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Lámparas de halogenuros metálicos con envoltura exterior de cristal transparente

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Para su uso con equipos de control diseñados para lámparas de mercurio de alta presión
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40
Posición de funcionamiento	P20 [Paralelo +/-20D u Horizontal (HOR)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	12.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	542 [CCT of 4200K]
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	387
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	403
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3800 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	101 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	59
Longitud de arco O (nom.)	120 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	1.980 W
Voltaje (nom.)	232 V
Voltaje (nom.)	232 V

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T100 [T 100 mm]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	256 mg
Consumo energético kWh/1000 h	2178 kWh


Halogenuros HPI-T Pro

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Nombre completo del producto	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Full EOC	871150020235245
Código de pedido	20235245
Código 12NC	928074209228


Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500202352
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8711500202369

Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Vida útil



Life Expectancy Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Halogenuros HPI-T Pro

