



MASTER MHN-FC

MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW

Pienikokoinen kaksikantainen kvartsilasinen monimetallilamppu

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	Double Ended
Käyttöasento	P5 [Rinnakkainen +/-5D tai horisontaalinen (HOR)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	12 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	740 [CCT of 4000K]
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	374
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	366
Vastaava värilämpötila (nim.)	4100 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	91 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	65
Kaaren pituus O (nim.)	42,5 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	1 040,0 W
Jännite (nim.)	130 V


Jännite (nim.)	130 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	74 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	1144 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW
Koko tuotenimi	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW
Full EOC	871150021424900
Paikallisen koodin kuvaus	4824863
Tilauskoodi	928075705130
Tuotekoodi (12NC)	928075705130

MASTER MHN-FC

Paikallinen koodi	4824863
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291548256
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1


EAN/UPC – laatikko	8711500214249
--------------------	---------------

Mittapiirros




Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW

