



MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12

Lámparas de halogenuros metálicos con envoltura exterior de cristal opalizado

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Para su uso con equipos de control diseñados para lámparas de mercurio o sodio de alta presión
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40 [E40]
Posición de funcionamiento	H15 [Colgante +/-15D o base superior (BU)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	20.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	667 [CCT of 6700K]
Designación de color	Luz natural
Coordenada X de cromacidad (Nom)	308
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	318
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	72 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	69
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	253,0 W
Voltaje (nom.)	128 V


Voltaje (nom.)	128 V
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Recubierto de vidrio
Forma de la bombilla	BD90 [BD 90 mm]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	47 mg
Consumo energético kWh/1000 h	278 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12
Nombre completo del producto	MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12

MASTER HPI Plus

Full EOC	871150020739515
Código de pedido	20739515
Código 12NC	928076809894
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500207395


Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 12	
Embalaje con código EAN/UPC	8711500207401

Plano de dimensiones




Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12	91 mm	226 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12

MASTER HPI Plus

