



Espectáculo MSR (Re-ignição Conv.)

MSR 1200 1CT/3

O elevado índice de composição de cores da série MSR de extremidade única assegura que todos os elementos do público podem desfrutar das verdadeiras cores do cenário, dos adereços de cena, dos actores e do guarda-roupa; na realidade, tudo o que se encontra em cena pode ser visualizado de forma brilhante e com cores vivas nessa luz com qualidade de luz de dia. De igual modo, graças ao conceito de extremidade única, a luminária possui uma recolha e direcção da luz, para ajudar a assegurar o brilho no palco nos pontos exactos onde este é necessário. Além disso, a lâmpada MSR pode ser utilizada em qualquer posição de acendimento para configuração fácil e conveniência na utilização.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

| Informações gerais | | Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------|
| Casquilho | G22 | | 88 lm/W |
| Posição de funcionamento | UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)] | Color rendering index (CRI) | 80 |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.) | 800 h | Comprimento de oscilação O (Nom.) | 10,0 mm |
| Caraterísticas técnicas da luz | | Funcionamento e caraterísticas elétricas | |
| Código da cor | - [Not Specified] | Consumo de Energia | 1.200 W |
| Fluxo Luminoso | 103.000 lm | Corrente de lâmpada (Nom.) | 13,8 A |
| Coordenada X de cromaticidade (Nom.) | 325 | Controlos e regulação | |
| Coordenada Y de cromaticidade (Nom.) | 327 | Regulável | Não |
| Temperatura de cor correlacionada | 5900 K | | |


Espectáculo MSR (Re-ignição Conv.)

Dados do produto

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Nome de produto da encomenda | MSR 1200 1CT/3 |
| Nome do produto completo | MSR 1200 1CT/3 |
| Código do produto completo | 872790091121300 |
| Código de encomenda | 91121300 |
| N.º material (12NC) | 928078105114 |


| | |
|---|---------------|
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC – Produto/caixa | 8727900911213 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 3 |
| EAN/UPC – Caso | 8727900911220 |

Desenho dimensional



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F |
|----------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR 1200 1CT/3 | 40 mm | 10,0 mm | 84 mm | 86 mm | 85 mm | 175 mm | 53 mm |

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200 1CT/3

