PHILIPS

Lighting



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

Đèn halogen kim loại thạch anh nhỏ gọn với hai tim đèn

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng với những bộ đèn kín hoàn toàn, ngay cả trong quá trình thử nghiệm (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bộ đèn phải có khả năng giữ lại mảnh vỡ nóng khi bóng đèn bị vỡ
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế đui đèn	(P)SFC [(P)SFC]
Vị trí vận hành	P15 [Song song +/-15D hoặc Ngang (HOR)]
Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)	6.100 h

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	956 [CCT of 5600K]
Ký hiệu màu sắc	Ánh sáng ban ngày
Tọa độ màu X (Danh định)	330
Tọa độ màu Y (Danh định)	339
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	5600 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	86 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	86
Độ dài cung O (Danh định)	25 mm

Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	1.800,0 W
Điện áp (Danh định)	120 V

Điện áp (Danh định)	120 V

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Hình dạng bóng đèn	TD40 [TD 40 mm]

Phê duyệt và ứng dụng	
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	87 mg
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	1980 kWh


Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V
Tên sản phẩm đầy đủ	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V
Mã sản phẩm đầy đủ	871150020075400
Mã đơn hàng	928078415130
Số vật liệu (12NC)	928078415130

MASTER MHN-SA

Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718291548263
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1


EAN/UPC - Vỏ	8711500200754

Bản vẽ kích thước




Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm

Dữ liệu phân bổ ánh sáng




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

MASTER MHN-SA

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Tháng 4 14 - dữ liệu có thể thay đổi