

PHILIPS

Lighting



HALOGENUROS Metálicos Compactos

MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Lámparas de halogenuros metálicos de doble terminal y doble envoltura

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	FC2 [FC2]
Posición de funcionamiento	P45 [Paralelo +/-45D u Horizontal (HOR)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	9.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	842 [CCT of 4200K]
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	370
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	365
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4200 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	80 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	85
Longitud de arco O (nom.)	27 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	250,0 W
Voltaje (nom.)	95 V
Voltaje (nom.)	95 V

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T27 [T 27 mm]


Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	16 mg

HALOGENUROS Metálicos Compactos

Consumo energético kWh/1000 h	277 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Nombre completo del producto	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Full EOC	871150073400615
Código de pedido	73400615


Código 12NC	928078605121
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500734006
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500183712

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5 mm	1,08 in	27 mm	161,6 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

HALOGENUROS Metálicos Compactos

