



IODETOS Metálicos Compactos

MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Lâmpada de haleto metálico de quartzo com extremidade dupla

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	FC2 [FC2]
Posição de funcionamento	P45 [Paralelo +/-45D ou horizontal (HOR)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	9.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	842 [CCT of 4200K]
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	370
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	365
Temperatura de cor correlacionada	4200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	80 lm/W
Color rendering index (CRI)	85
Comprimento de oscilação O (Nom.)	27 mm


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	250,0 W
Tensão (Nom.)	95 V
Tensão (Nom.)	95 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T27 [T 27 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	16 mg

IODETOS Metálicos Compactos

Consumo de energia kWh/1000 h	277 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Nome do produto completo	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Código do produto completo	871150073400615
Código de encomenda	73400615


N.º material (12NC)	928078605121
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500734006
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500183712

Desenho dimensional




Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5 mm	1,08 in	27 mm	161,6 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

IODETOS Metálicos Compactos

