



MHN-TD

MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Lămpi cu halogenuri metalice cu soclu dublu (la capete), și balon din cuarț

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	FC2 [FC2]
Poziție de funcționare	P45 [Paralel +/- 45D sau Orizontal (HOR)]
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	9.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	842 [CCT of 4200K]
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	370
Coordonată cromatică Y (nom.)	365
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4200 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	80 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	85
Lungime arc O (nom.)	27 mm
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	250,0 W
Tensiune (nom.)	95 V

Tensiune (nom.)	95 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	T27 [T 27 mm]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	16 mg
Consum de energie kWh/1000 h	277 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Numele complet al produsului	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Full EOC	871150073400615

Cod de comandă	73400615
Număr material (12NC)	928078605121
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500734006


Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8711500183712

Cote




Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5 mm	1,08 in	27 mm	161,6 mm

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

