



# MHN/W-TD

## MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Двухцокольные кварцевые металлогалогенные лампы

### Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	FC2 [FC2]
Рабочее положение	P45 [Параллельное +/- 45° или горизонтальное (HOR)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	9 000 часов

### Технические характеристики освещения

Код цвета	842 [CCT of 4200K]
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	370
Координата цветности Y (ном.)	365
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4200 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	80 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	85
Длина дуги, O (ном.)	27 мм

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	250,0 Вт
-------------------	----------

Напряжение (ном.)	95 Вт
Напряжение (ном.)	95 Вт

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

### Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T27 [T 27 мм]

### Соответствие требованиям и область применения

Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (ном.)	16 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	277 kWh

### Данные об изделии


Название продукта для заказа	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Полное название продукта	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

# MHN/W-TD

Полный код продукта	871150073400615
Код заказа	928078605121
Материал № (12NC)	928078605121
Нумератор — количество на упаковке	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500734006


Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8711500183712

## Чертеж размеров




Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5 мм	1,08 in	27 мм	161,6 мм

## Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

## Срок службы



Life Expectancy Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

