



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

Keramická halogenidová výbojka s jednou paticí, velmi vysokou účinností a dlouhou životností, která vydává ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35 W a 70 W mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	G12
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	942 [CCT of 4200K]
Světelný tok	5 000 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,371

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,366
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
Index podání barev (CRI)	90
Délka oblouku O (jmen.)	7,1 mm
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	50,2 W
Napětí (jmen.)	91 V
Napětí (jmen.)	91 V


MASTERC colour CDM-T Elite

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T19 [T 19 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	5,7 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	51 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1519238

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT
Celý název výrobku	MASTERC colour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT
Full EOC	871829120159500
Objednávací kód	20159500
Číslo materiálu (12NC)	928080015131
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291201595
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718291201601



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	20 mm	7,1 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

MASTERC colour CDM-T Elite

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

