



MASTER CityWhite CDO-TT Plus



MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-TT Plus on keraaminen monimetallilamppu, jossa on kirkas putkimainen kupu ja se antaa miellyttävää valkoista valoa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai elektromagneettista ohjauslaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- Lämpimän uudelleenkäynnistyksen aika voi olla enintään 15 minuuttia, joten T15-pulssisyttyttimien käyttö on suositeltavaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	27 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	828 [CCT of 2800K]
Valovirta	7 750 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,447
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,4
Vastaava värlämpötila (nim.)	2800 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	105 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	86
Kaaren pituus O (nim.)	7,15 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	73,5 W
Jännite (nim.)	91 V
Jännite (nim.)	91 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T35

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	F
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	7,8 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	7,8 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	74 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473324

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27
---------------------	---------------------------------------


Koko tuotenimi	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27
Full EOC	871829112030800
Paikallisen koodin kuvaus	4820008
Tilauskoodi	928082019235
Tuotekoodi (12NC)	928082019235
Paikallinen koodi	4820008
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291120308
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291120315

Mittapiirros




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	36 mm	7,15 mm	102 mm	156 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

