



MASTER CityWhite CDO-TT Plus



MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

Keramisk damplampe med klar rørformet ytre pære; gir et behagelig hvitt lys til utendørsbelysning

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Varmoppstart kan ta opptil 15 minutter, og derfor anbefales T15-tennere
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	
Sokkelbase	E27	105 lm/W	
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Referanse for fluksmåling	Sphere	86	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	27 000 time(r)	Buelengde O (nom.)	
		7,15 mm	
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	828 [CCT of 2800K]	Effektforbruk	73,5 W
Lysytelse	7 750 lm	Spennings (nom.)	91 V
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Spennings (nom.)	91 V
Kromatisk koordinat X (nom)	0,447	Kontroller og dimming	
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,4	Kan dimmes	Ja
Korrelert fargetemperatur (nom)	2800 K		

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T35

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	7,8 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	7,8 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473324

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27
----------------------------	---------------------------------------


Fullstendig produktnavn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27
Full EOC	871829112030800
Lokal kodebeskrivelse	3861890
Bestillingskode	928082019235
Materialenr. (12NC)	928082019235
Lokal bestillingskode	3861890
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291120308
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291120315

Målskisse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	36 mm	7,15 mm	102 mm	156 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

