



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12

Lâmpada de haleto metálico em cerâmica, com lâmpada externa tubular transparente, utilizada no exterior, que proporciona uma luz branca agradável

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- As lâmpadas podem utilizar o mecanismo de controlo electrónico ou electromagnético
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- O tempo de arranque a quente pode ser de 15 minutos; por isso, recomendam-se mecanismos de ignição T15
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	E27		105 lm/W
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Color rendering index (CRI)	86
Referência de medição de fluxo	Sphere	Comprimento de oscilação O (Nom.)	7,15 mm
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	27.000 h	Funcionamento e características elétricas	
Caraterísticas técnicas da luz		Consumo de Energia	73,5 W
Código da cor	828 [CCT of 2800K]	Tensão (Nom.)	91 V
Fluxo Luminoso	7.750 lm	Tensão (Nom.)	91 V
Designação da cor	Branco quente (WW)	Controlos e regulação	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,447	Regulável	Sim
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,4		
Temperatura de cor correlacionada	2800 K		

MASTER CityWhite CDO-TT

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T35

Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	F
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	7,8 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	7,8 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	74 kWh
Número de registo EPREL	473324

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27
------------------------------	---------------------------------------


Nome do produto completo	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 15L/12
Código do produto completo	871829112030800
Código de encomenda	12030800
N.º material (12NC)	928082019235
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291120308
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291120315

Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	36 mm	7,15 mm	102 mm	156 mm

Dados fotométricos





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-TT

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

