



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12

Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die MASTERColour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Lampen können mit elektronischem oder elektromagnetischem Vorschaltgerät kombiniert werden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
Sockel	RX7s	Nennlichtausbeute (nom.)	85 lm/W
Betriebsstellung	P45 [Parallel +/-45D oder horizontal (HOR)]	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Bogenlänge O (Nom)	8 mm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	16.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	71,0 W
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Spannung (Nom)	94 V
Lichtstrom	6.000 lm	Spannung (Nom)	94 V
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbkoordinate X (Nom)	0,434		
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398		

MASTERCoulour CDM-TD

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T22
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3,4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	71 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473326


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERCoulour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150019782515
Bestellcode	19782515
Material-Nr. (12NC)	928082205125
Lokaler Bestellcode	CDMTD70830
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500197825
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500197832

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	8 mm	119,63 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

