



MASTERColour CDM-TD

MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Linha de lâmpadas de descarga com duas bases, compactas e de alta eficiência, com cor estável durante sua vida útil e luz viva brilhante.

Avisos e Segurança

- Use somente em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante testes (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas
- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	RX7s
Posição de funcionamento	P45 [Paralelo +/-45D ou Horizontal (HOR)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	16.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo luminoso	6.000 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	0,434
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	0,398
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	85 lm/W
Color rendering index (CRI)	80

Comprimento do arco O (nom.)	8 mm
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	71,0 W
Tensão (Nom.)	94 V
Tensão (Nom.)	94 V
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	T22
Aprovação e aplicação	
Classe de eficiência energética	G

MASTERC colour CDM-TD


Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	3,4 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	71 kWh
Número de registo EPREL	473326

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Nome do produto completo	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Full EOC	871150019782515
Descrição do código local	LAMPADA HALETO METALICO CDM-TD70W/830


Código de encomenda	928082205125
Nº do material (12NC)	928082205125
Código local	CDM-TD70W/830
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500197825
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	8711500197832

Desenho dimensional




Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	8 mm	119,63 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

