



MASTER CityWhite CDO-TT Plus



MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus on keraaminen monimetallilamppu, jossa on kirkas putkimainen kupu ja se antaa miellyttävää valkoista valoa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai elektromagneettista ohjauslaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC61167, IEC 62035)
- Lämpimän uudelleenkäynnistyksen aika voi olla enintään 15 minuuttia, joten T15-pulssisyttyttimien käyttö on suositeltavaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	27 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	828 [CCT of 2800K]
Valovirta	16 400 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,447
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,4
Vastaava värlämpötila (nim.)	2800 K


Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	110 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	87
Kaaren pituus O (nim.)	10 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	148,5 W
Jännite (nim.)	99 V
Jännite (nim.)	99 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T46
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	15,8 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	15,8 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	149 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473327
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40
	E40


Koko tuotenimi	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40
Full EOC	871829112034600
Paikallisen koodin kuvaus	4820010
Tilauskoodi	928082219231
Tuotekoodi (12NC)	928082219231
Paikallinen koodi	4820010
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291120346
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291120353

Mittapiirros




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	47 mm	10 mm	132 mm	211 mm

Valonjakotiedot





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40

