



Eco passport

MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12



Energie

- Power (Rated) (Nom) : 73 W
- Měrný výkon (jmen.) (nom.) : 88 lm/W
- Štítek energetické účinnosti (EEL) : A+
- Regulovatelné : Ne



Látky

- Obsah rtuti (Hg) (jmen.) : 4,6 mg



Životnost

- Životnost do 10 % poruch (jmen.) : 10000 h
- Životnost do 20 % poruch (jmen.) : 11000 h
- Životnost do 5 % poruch (jmen.) : 9000 h
- Životnost do 50 % poruch (jmen.) : 12000 h

Přehled specifikací ekologických výrobků

Společnost Philips se pomocí inovací snaží udělat ze světa zdravější a ekologicky udržitelnější místo. Naše snahy o kvalitnější udržitelnost jsou celosvětově vnímány a uznávány, např. naše dlouhodobě vedoucí postavení na světových žebříčcích projektů, jako je index udržitelnosti Dow Jones Sustainability nebo projekt Carbon Disclosure. V procesu ekodesignu se soustředíme na energii, hmotnost, recyklaci, balení, složení a spolehlivost výrobků, díky tomu můžeme sledovat a zlepšovat šetrnost k životnímu prostředí všech našich výrobků.

PHILIPS

2019, Únor 11

Změna údajů vyhrazena

Objednací kód : 19699615