



# Eco passport

MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12



## Energia

- Power (Rated) (Nom) : 73 W
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) : 88 lm/W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) : A+
- Regulável : Não



## Isento

- Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) : 4,6 mg



## Duração

- Vida útil até 10% de falhas (Nom.) : 10000 h
- Vida útil até 20% de falhas (Nom.) : 11000 h
- Vida útil até 5% de falhas (Nom.) : 9000 h
- Vida útil até 50% de falhas (Nom.) : 12000 h

### Visão geral das especificações de nossos produtos ecologicamente corretos

Na Philips, nos esforçamos para tornar o mundo mais saudável e sustentável através da inovação. Nossas iniciativas de sustentabilidade são reconhecidas e refletidas mundialmente por ocuparmos o primeiro lugar em rankings globais, como o Dow Jones Sustainability Index e o Carbon Disclosure Project. Em nosso processo de design ecologicamente correto, mantemos o foco em energia, peso, reciclagem, substâncias e confiabilidade para ver e continuar aprimorando o desempenho ecologicamente correto de nossos produtos.

# PHILIPS

2019, Fevereiro 18

Dados sujeitos a alteração

Código de encomenda : 928082305129