

MASTERColour CDM-T

MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Gama de lámparas de descarga de alta eficacia, compactas y con terminal simple que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Advertencias y seguridad

- Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Las lámparas se pueden utilizar con dispositivos de control electrónicos o electromagnéticos, excepto las lámparas de 35 W/942 y 20 W, que deben usar dispositivo de control electrónico.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G12
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	12.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,432
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,395
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	85 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	84

Longitud de arco O (nominal)	7 mm

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	73,2 W
Voltaje (nominal)	88 V
Voltaje (nominal)	88 V

Controles y atenuación	
Regulable	No


Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.

MASTERColour CDM-T

Forma del foco	T19 [T 19 mm]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	4,6 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	80 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12
Nombre del producto completo	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12


Full EOC	871869648447000
Código del pedido	928082305129
N.° de material (12NC)	928082305129
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696484470
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8718696484487


Plano de dimensiones




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	7 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Datos fotométricos






Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.