



MASTER CityWhite CDO-TT Plus



MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus on keraaminen monimetallilamppu, jossa on kirkas putkimainen kupu ja se antaa miellyttävää valkoista valoa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai elektromagneettista ohjauslaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC61167, IEC 62035)
- Lämpimän uudelleenkäynnistyksen aika voi olla enintään 15 minuuttia, joten T15-pulssisyttyttimien käyttö on suositeltavaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	23 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	28 400 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,434
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,398
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	113 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	88
Kaaren pituus O (nim.)	12,1 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	250,0 W
Jännite (nim.)	99 V
Jännite (nim.)	99 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T46

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	F
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	25 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	25,3 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	250 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473329

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40
---------------------	--


Koko tuotenimi	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40
Full EOC	871829112197800
Paikallisen koodin kuvaus	4820025
Tilauskoodi	928082319230
Tuotekoodi (12NC)	928082319230
Paikallinen koodi	4820025
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291121978
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291121985

Mittapiirros




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	47 mm	12,1 mm	157 mm	257 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40



Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40


MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus
250W/830 E40

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830
E40

