



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40

Керамическая металлогалогенная лампа с цилиндрической колбой, применяется вне помещений для приятного белого освещения

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Лампы можно использовать с ЭПРА или ЭМПРА в качестве драйверов для ламп CDO (например, HID-PV Xt CDO)
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Перезагрузка без отключения питания может занимать до 15 минут; поэтому рекомендуется использовать запалы T15
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	23 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Светоотдача	28 400 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,434
Координата цветности Y (ном.)	0,398


Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	113 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	88
Длина дуги, О (ном.)	12,1 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	250,0 Вт
Напряжение (ном.)	99 Вт
Напряжение (ном.)	99 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

MASTER CityWhite CDO-TT

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T46
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	F
Содержание ртути (Hg) (макс.)	25 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	25,3 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	250 kWh
Регистрационный номер EPREL	473329
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40


Полное название продукта	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40
Полный код продукта	871829112197800
Код заказа	928082319230
Материал № (12NC)	928082319230
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291121978
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291121985

Чертеж размеров




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	47 mm	12,1 mm	157 mm	257 mm

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40



Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40


MASTER CityWhite CDO-TT

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus
250W/830 E40

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830
E40

