



MASTER CityWhite CDO-TT



MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

Keramisk metalhalogenlampe med gennemsigtig, tubeformet yderkolbe og behageligt, hvidt lys til udendørs brug

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis pæren springer
- Lyskilderne kan anvendes sammen med elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Varm genstartstid kan vare op til 15 minutter. Det anbefales derfor at anvende T15-tændere
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	E27
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	21.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	828 [CCT of 2800K]
Lysstrøm	5.500 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0.447
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0.4

Korreleret farvetemperatur (nom.)	2800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	104 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	84
Buelængde O (Nom)	5,25 mm
Drift og el	
Strømforbrug	53,0 W
Spænding (nom.)	83 V
Spænding (nom.)	83 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja


MASTER CityWhite CDO-TT

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T31
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	5,4 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	5,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	53 kWh
EPREL-registreringsnummer	473330
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

Målskitse




Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

Det fulde produkt navn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27
Full EOC	871829118561100
Beskrivelse af lokal kode	2052800560
Ordrekode	928082419235
Materialenr. (12NC)	928082419235
Lokal ordrekode	2052800560
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291185611
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291185628


Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	36 mm	5,25 mm	102 mm	156 mm




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus
50W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-TT

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

