



MASTER CityWhite CDO-TT



MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

Keramisk metallhalogenlampan med klar ytterkolv för behagligt vitt ljus utomhus

Varning och Säkerhet

- Endast för användning i helt sluten armatur, även vid testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Lamporna kan användas med elektromagnetiska driftdon eller elektroniska driftdon för CDO-lampor (t ex HID-PV Xt CDO)
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Varm återtändning kan ta upp till 15 minuter, därför rekommenderas T15-tändare
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	20 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	942 [CCT of 4200K]
Ljusflöde	7 500 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,366
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	101 lm/W


Färgåtergivningsindex	90
Båglängd O (Nom)	7,75 mm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	74,0 W
Spänning (nom)	96 V
Spänning (nom)	96 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

MASTER CityWhite CDO-TT

Lampform	T35 [T 35 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	6,6 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	6,6 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473332
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27
Fullständigt produktnamn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27


Full EOC	871869659679100
Beskrivning av lokal kod	8348020
Beställningsnummer	928082619230
Materialnummer (12NC)	928082619230
Lokal kod	8348020
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696596791
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718696596807

Måttskiss




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	36 mm	7,75 mm	102 mm	156 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

MASTER CityWhite CDO-TT

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

