



MASTERColour CDM-T

MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

Семейство одноцокольных компактных газоразрядных энергоэффективных ламп обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Лампы можно использовать с ЭПРА или ЭМПРА, за исключением ламп 35 Вт/942 и 20 Вт, для которых обязательно применение ЭПРА.
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G12
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	12 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,428
Координата цветности Y (ном.)	0,397
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K


Эффективность (номинальная) (ном.)	79 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	83
Длина дуги, О (ном.)	5 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	39,1 Вт
Напряжение (ном.)	82 Вт
Напряжение (ном.)	82 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

MASTERC colour CDM-T

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T19
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	3,1 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	43 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12


Полное название продукта	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12
Полный код продукта	871869648443200
Код заказа	928083105129
Материал № (12NC)	928083105129
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696484432
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718696484449

Чертеж размеров




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

