



MASTERColour CDM-TD

MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Компактные, эффективные разрядные лампы с двумя цоколями, обладающие стабильной цветопередачей в течение всего срока службы и живым, искрящимся светом

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только абсолютно герметичный светильник (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Для ламп можно использовать электронный или электромагнитный ПРА
- ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	RX7s
Рабочее положение	P45 [Параллельное +/- 45° или горизонтальное (HOR)]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	16 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Светоотдача	12 750 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,434
Координата цветности Y (ном.)	0,398

Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	87 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	88
Длина дуги, O (ном.)	10 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	147,0 В
Напряжение (ном.)	98 Вт
Напряжение (ном.)	98 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

MASTERC colour CDM-TD

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T22

Соответствие требованиям и область применения


Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	10,2 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	10,23 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	147 kWh
Регистрационный номер EPREL	473334

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
------------------------------	----------------------------------


Полное название продукта	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Полный код продукта	871150019784915
Код заказа	928083605133
Материал № (12NC)	928083605133
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500197849
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8711500197856

Чертеж размеров




Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

MASTERC colour CDM-TD

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

