



Eco Passport

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12



Energi

- Power (Rated) (Nom) : 45.0 W
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom) : 110 lm/W
- Energieffektivitetsetikett (EEL) : A+
- Dimbara : Ja



Ämnen

- Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom) : 2,0 mg



Livslängd

- Livslängd vid 10 % bortfall (nom) : 24000 h
- Livslängd vid 20 % bortfall (nom) : 27000 h
- Livslängd vid 5 % bortfall (nom) : 21500 h
- Livslängd vid 50 % bortfall (nom) : 32000 h

Vår specifikationsöversikt för ekoprodukter

Vi på Philips strävar ständigt efter att bidra till en sundare och mer hållbar värld genom innovation. Våra krafttag för ökad hållbarhet har uppmärksammats världen över och avspeglas i vår topplacering på Dow Jones hållbarhetsindex och den ledande positionen inom Carbon Disclosure Project. I vårt arbete med ekodesign lägger vi vikt vid Energi, Vikt, Återvinning, Förpackning, Ämnen, och Tillförlitlighet – allt för att våra produkters miljöpåverkan ska vara synlig och ständigt förbättras.

PHILIPS

2018, Juli 11
data som kan komma att ändras
Beställningsnummer : 15001500