



MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

En ny generasjon av keramiske damplamper til utendørs belysning; gir et effektivt og behagelig hvitt lys

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon		Kromatisk koordinat Y (nom)	
Sokkelbase	PGZ12	Korrelert fargetemperatur (nom)	2800 K
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	110 lm/W
Referanse for fluksmåling	Sphere	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	66
Levetid til 50 % lystap (nom.)	32 000 time(r)	Buelengde O (nom.)	14 mm
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	628 [CCT of 2800K]	Effektforbruk	44,5 W
Lysytelse	4 900 lm	Spennning (nom.)	91 V
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	Spennning (nom.)	91 V
Kromatisk koordinat X (nom)	0,447		

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T19


Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	45 kWh
EPREL-registreringsnummer	473336

Produktdata


Produktnavn for bestilling	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12
Fullstendig produktnavn	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12
Full EOC	871829115001500
Lokal kodebeskrivelse	3815234
Bestillingskode	928083805127
Materialenr. (12NC)	928083805127
Lokal bestillingskode	3815234
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291150015
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291150022

Målskisse




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12




Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

