



MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Lâmpadas de haleto metálico em cerâmica de nova geração utilizadas no exterior, que proporcionam uma luz branca eficiente e agradável

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo eletrónico
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	
Casquilho	PGZ12		0,447
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,4
Referência de medição de fluxo	Sphere	Temperatura de cor correlacionada	2800 K
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	32.000 h	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	110 lm/W
Caraterísticas técnicas da luz		Color rendering index (CRI)	66
Código da cor	628 [CCT of 2800K]	Comprimento de oscilação O (Nom.)	14 mm
Fluxo Luminoso	4.900 lm	Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Designação da cor	Branco (WH)	Consumo de Energia	44,5 W
		Tensão (Nom.)	91 V


MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Tensão (Nom.)	91 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T19
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	45 kWh
Número de registo EPREL	473336

Dados do produto



Nome de produto da encomenda	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12
Nome do produto completo	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12
Código do produto completo	871829115001500
Código de encomenda	15001500
N.º material (12NC)	928083805127
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291150015
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291150022

Desenho dimensional



Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm

Dados fotométricos





Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

