



MASTERColour CDM-R

MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

Gama de lámparas reflectoras de descarga de alta eficacia y compactas que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Usar solo con dispositivo de control electrónico. Las lámparas 830 de color también se pueden utilizar con dispositivo de control electromagnético.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general		Índice de producción de color (IRC)	
Tapa-base	E27 [E27]	Índice de producción de color (IRC)	81
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	52 %
Ciclo del interruptor	800	Flujo luminoso en cono de 90° (promedio)	1,650 lm
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	8,000 hora(s)	Operación y aspectos eléctricos	
Información técnica sobre la luz		Consumo de energía	39.1 W
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	120 s
Ángulo de haz (nominal)	30 °	Voltaje (nominal)	88 V
Intensidad lumínica (nominal)	5,300 cd	Voltaje (nominal)	88 V
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Controles y atenuación	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.433	Regulable	No
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.402		
Temperatura de color correlacionada	3000 K		

MASTERC colour CDM-R

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	PAR20 [PAR 2.5 in/63 mm]

Aprobación y aplicación


Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2.8 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	42 kWh

Información del producto

Nombre del producto del pedido	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT
Nombre del producto completo	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT



Full EOC	871829172249600
Código del pedido	928084000694
N.º de material (12NC)	928084000694
Código local	260117
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291722496
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8718291722502

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	C (max)	C
MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT	65 mm	64 mm	95 mm	92 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

MASTERCcolour CDM-R

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

