

MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

Řada vysoce účinných kompaktních výbojek s jiskřivým světlem a stabilní barvou světla po celou dobu životnosti

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Světelné zdroje mohou používat elektronické nebo elektromagnetické předřadníky, kromě světelných zdrojů 35W/942 a 20W, které musí používat elektronické předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G12
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	942 [CCT of 4200K]
Světelný tok	6 200 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,371
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,366
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85 lm/W
Index podání barev (CRI)	92
Délka oblouku O (jmen.)	6 mm

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	73,2 W
Napětí (jmen.)	88 V
Napětí (jmen.)	88 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

MASTERColour CDM-T


Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T19

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	6,1 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,1 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	74 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473337

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12


Celý název výrobku	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
Full EOC	871150019927015
Objednací kód	19927015
Číslo materiálu (12NC)	928084505131
Místní kód	CDMT70942
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500199270
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500199287

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.