



MASTERCcolour CDM-T



MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

Serie compacte gasontladingslampen met hoge lichtopbrengst en optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's, behalve de 35 W/942- en 20 W-lampen, die gebruikt moeten worden met elektronische VSA's.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G12
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstroom	6.200 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K


Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	92
Booglengte O (nom.)	6 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	73,2 W
Spanning (nom.)	88 V
Spanning (nom.)	88 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

MASTERC colour CDM-T

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T19
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	6,1 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	6,1 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	74 kWh
EPREL-registratienummer	473337
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12


Volledige productnaam	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
Full EOC	871150019927015
Bestelcode	8711500199270
Materiaalnr. (12NC)	928084505131
Lokale code	CDMT70W942
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500199270
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500199287

Maatschets




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

MASTERCcolour CDM-T

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-T 70W/942 G12 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

