



Eco passport

MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT



Energia

- Teljesítmény (névleges) (névleges) : 147 W
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges) : 84 lm/W
- Energiatakarékosági címke (EEL) : A
- Szabályozható fényerő : srsz



Anyagok

- Higanytartalom (Hg) (névleges) : 10,4 mg



Életre szóló

- Élettartam a 10%-os meghibásodási arányig (névleges) : 10000 h
- Élettartam a 20%-os meghibásodási arányig (névleges) : 11000 h
- Élettartam az 5%-os meghibásodási arányig (névleges) : 9000 h
- Élettartam a 50%-os meghibásodási arányig (névleges) : 12000 h

A termékek környezeti jellemzőinek áttekintése

A Philipsnél arra törekszünk, hogy innovációink által a világ egészségesebbé és fenntarthatóbbá váljon. A fenntarthatóság terén tett erőfeszítéseinket globális szinten elismerik, és azt tükrözi például a folyamatos vezető globális besorolásunk az olyan rangsorokon, mint például a Dow Jones fenntarthatósági index (Dow Jones Sustainability Index) és a Carbon Disclosure Project (Szén-dioxid kibocsátás közzétételi projekt). A környezetbarát tervezési folyamatunk során az energiára, a tömegre, az újrahasznosításra, a csomagolásra, az anyagokra és a megbízhatóságra összpontosítunk, hogy lássuk, illetve még tovább javítsuk a termékeink környezeti teljesítményét.

PHILIPS

2018, December 11
az adatok változhatnak
Rendelési kód : 20005115