



# Eco passport

MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT



## Energie

- Power (Rated) (Nom) : 147 W
- Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) : 84 lm/W
- Energie-efficiëntielabel (EEL) : A
- Dimbaar : Nee



## Materialen

- Kwikhoud (Hg) (nom.) : 10,4 mg



## Levensduur

- Levensduur tot 10% uitval (nom.) : 10000 h
- Levensduur tot 20% uitval (nom.) : 11000 h
- Levensduur tot 5% uitval (nom.) : 9000 h
- Levensduur tot 50% uitval (nom.) : 12000 h

### Milieutechnisch overzicht van onze producten

Philips streeft ernaar middels innovaties de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken. Onze pogingen om duurzaam te ondernemen worden wereldwijd erkend en weerspiegeld, bijvoorbeeld door de leidende posities die wij aanhoudend innemen in de Dow Jones Sustainability Index en het Carbon Disclosure Project. In ons proces voor ecologisch verantwoorde ontwerpen letten we op energieverbruik, gewicht, recyclebaarheid, verpakking, materialen en betrouwbaarheid om de milieuprestaties van onze producten te beoordelen en verder te verbeteren.

# PHILIPS

2018, december 11

Wijziging van gegevens voorbehouden

Bestelcode : 20005115