



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT

Serie compacte gasontladingslampen met hoge lichtopbrengst en optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	
Lampvoet	G12 [G12]		82 lm/W
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Kleurweergave-index (nom.)	96
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	10000 h	Power (Rated) (Nom)	147 W
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	11000 h	Lampstroom bij opstarten (max.)	2,5 A
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h	Lampstroom (EM) (nom.)	1,9 A
ANSI-code HID	C142/E	Ontsteekvoedingsspanning (max.)	198 V
Eisen aan armatuurontwerp		Ontstekingspiekspanning (max.)	5000 V
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]	Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	10900 lm	Ontstekingspiekspanning (min.)	3500 V
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	12100 lm	Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Ontsteektijd (max.)	30 s
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	70 %	Spanning (max.)	98 V
Lumenbehoud 2000 uur (min.)	75 %	Voltage (Min)	82 V
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	85 %	Spanning (nom.)	90 V
Lumenbehoud 5000 uur (min.)	70 %	Regelsystemen en Dimmers	
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	80 %	Dimbaar	Nee
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,375	Opstarttijd 90% (max.)	3 min
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,363		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K		

MASTERColour CDM-T

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking Helder

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL) A
Kwikhoud (Hg) (nom.) 10,4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur 162 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.) 8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.) 0,4

Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.) 650 °C
Lampvoettemperatuur (max.) 280 °C


Kneemptemperatuur (max.) 350 °C

Productgegevens

Volledige productcode 871150020005115
Productnaam voor bestelling MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT
EAN/UPC - Product 8711500200051
Bestelcode 20005115
Local Code CDMT150W942
Numerator - Aantal per pak 1
Numerator - Dozen per buitendoos 12
Materiaalnr. (12NC) 928084605131
Netto gewicht (per stuk) 0,033 kg
ILCOS Code MT/UB-150/942-H-G12-21/100

Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets




CDM-T 150W/942 G12

Product



MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT

Fotometrische gegevens



MASTERCcolour CDM-T

Levensduur



LDLE_CDM-T_150W_942-Life expectancy diagram

LDLM_CDM-T_150W_942-Lumen maintenance diagram

