



MASTERColour CDM-T

MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

Linha de lâmpadas de descarga de base única, compactas e de alta eficiência, com cor estável durante sua vida útil e luz viva brilhante.

Avisos e Segurança

- Use somente em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante testes (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas
- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	G12 [G12]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Todos ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	12.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	942 [CCT of 4200K]
Fluxo luminoso	12.100 lm
Designação da cor	Luz natural fria (CW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	0,371
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	0,366
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	82 lm/W
Color rendering index (CRI)	96

Comprimento do arco O (nom.)	8 mm
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	150,1 W
Tensão (Nom.)	90 V
Tensão (Nom.)	90 V
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	T19 [T 19 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de eficiência energética	G

MASTERColour CDM-T

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	10,4 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	10,4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	151 kWh
Número de registo EPREL	473338
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT
Nome do produto completo	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT
Full EOC	871150020005115
Descrição do código local	LAMPADA HALETO METALICO CDM-T150W/942

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Código de encomenda	928084605131
Nº do material (12NC)	928084605131
Código local	CDM-T150W/942
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500200051
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	8711500200068

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

MASTERCcolour CDM-T

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

