



# Eco passport

MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT



## Strøm

- Power (Rated) (Nom) : 150.0 W
- Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.) : 87 lm/W
- Energieffektivitetsmerke (EEL) : A+
- Kan dimmes : Nei



## Stoffer

- Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) : 8,29 mg



## Levetid

- Levetid til 10 % lystap (nom.) : 13000 h
- Levetid til 20 % lystap (nom.) : 15000 h
- Levetid til 5 % lystap (nom.) : 9000 h
- Levetid til 50 % lystap (nom.) : 16000 h

### Oversikt over våre miljøvennlige produktspesifikasjoner

Hos Philips arbeider vi med nyskapning for å gjøre verden sunnere og mer bærekraftig. Fokuset vårt på bærekraft er kjent over hele verden og gjenspeiler seg i at vi hele tiden blir oppført som en leder på globale rangeringer som Dow Jones Sustainability Index og Carbon Disclosure Project. I arbeidet vårt med økodesign fokuserer vi på energi, vekt, resirkulering, emballasje, stoffer og pålitelighet for å vise og forbedre miljøytelsen til produktene våre.

# PHILIPS

2018, Desember 11

data kan endres

Bestillingskode : 20025915